

## SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, reducer, enables the use of cable gland with smaller connection threads than the existing threaded holes



Necessidade de espaço



Segurança



Conector com carcaça padrão

### Vantagens

Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.  
Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.  
Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

### Âmbitos de aplicação

For use with a metric cable gland whose connection thread is smaller than the existing threaded hole.  
Withstands high chemical and mechanical stress.

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423  
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Sob pedido:	também disponível com O-Ring instalado
Material:	Latão, niquelado
Faixa de temperatura:	-60 °C até +200 °C

## SKINDICHT® MR-M

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINDICHT® MR-M**

Código do Produto	Rosca externa M1	Rosca interna M2	Peça/emb.
SKINDICHT® MR-M			
52104310	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575	72 x 2	63 x 1,5	1
52104310LF	16 x 1,5	12 x 1,5	100
52104311LF	20 x 1,5	12 x 1,5	100
52104312LF	20 x 1,5	16 x 1,5	100
52104313LF	25 x 1,5	16 x 1,5	50
52104314LF	25 x 1,5	20 x 1,5	50
52104315LF	32 x 1,5	20 x 1,5	50
52104316LF	32 x 1,5	25 x 1,5	50
52104317LF	40 x 1,5	25 x 1,5	25
52104318LF	40 x 1,5	32 x 1,5	25
52104319LF	50 x 1,5	32 x 1,5	25
52104320LF	50 x 1,5	40 x 1,5	10
52104321LF	63 x 1,5	40 x 1,5	10
52104322LF	63 x 1,5	50 x 1,5	10
52006575LF	72 x 2	63 x 1,5	1
SKINDICHT® MR-M, blank brass			
52006579	80 x 2	75 x 1,5	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16