



EUROCABOS

CABO PRÉ MONTADO

PADRÃO 6FX8002-5DG23



Imagem ilustrativa

APLICAÇÃO

Cabo de alimentação pré montado, módulo e motor Mod. Booksize sistema SINAMICS S120 - MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA para uso móvel
Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5DG23

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 16 + (2 x 1.50)c)c
Número de condutores	6
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM - Sinal: PT+BR
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja RAL 2003
Diâmetro externo	22,6mm
Faixa Temperatura	-20...+80°C
Tensão isoalmento	1000V
Lado 1	Conector circular M58 potência 8P
Lado 2	Com terminais para conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0262-5	6FX8002-5DG23-1AF0	5
EUR-A01-0262-10	6FX8002-5DG23-1BA0	10
EUR-A01-0262-15	6FX8002-5DG23-1BF0	15
EUR-A01-0262-20	6FX8002-5DG23-1CA0	20
EUR-A01-0262-25	6FX8002-5DG23-1CF0	25
EUR-A01-0262-30	6FX8002-5DG23-1DA0	30
EUR-A01-0262-35	6FX8002-5DG23-1DF0	35
EUR-A01-0262-40	6FX8002-5DG23-1EA0	40
EUR-A01-0262-45	6FX8002-5DG23-1EF0	45
EUR-A01-0262-50	6FX8002-5DG23-1FA0	50
EUR-A01-0262-XX	6FX8002-5DG23-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação.
As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência