



EUROCABOS

CABO CONECTORIZADO

PADRÃO 6FX8002-5CF10

APLICAÇÃO

Cabo alimentação pré montado sistema SINCAMCS120 MOTION-CONNECT 800PLUS UL/CSA DESINA

Sistema: Siemens

Designação Siemens: 6FX8002-5CF10

Devido ao seu revestimento externo ser em PUR e o isolamento do condutor em TPE, é adequado para aplicação móvel como também ideal para ambientes agressivos.

DADOS TÉCNICOS

Cabo	(4 G 1.50)c
Número de condutores	4
Condutor	Cobre nú, DIN VDE 0295, IEC 60228, Cl.6
Isolação	PP - U/L1/C/L+, W/L3/D/L-, V/L2, VD/AM
Blindagem	Trança cobre estanhado aprox. 85%
Cobertura	PUR (UL/CSA)
Cor	Laranja - RAL 2003
Diâmetro externo	9,1mm
Faixa Temperatura	-30...+80°C
Tensão isolamento	1000V
Lado 1	Conector circular M23 potência 6P - SPEED-CONNECT
Lado 2	Livre com terminais tubulares de conexão
Ciclos	10 milhões

P/N EUROCABOS

REFERÊNCIA

COMPRIMENTO

EUR-A01-0289-5	6FX8002-5CF10-1AF0	5
EUR-A01-0289-10	6FX8002-5CF10-1BA0	10
EUR-A01-0289-15	6FX8002-5CF10-1BF0	15
EUR-A01-0289-20	6FX8002-5CF10-1CA0	20
EUR-A01-0289-25	6FX8002-5CF10-1CF0	25
EUR-A01-0289-30	6FX8002-5CF10-1DA0	30
EUR-A01-0289-35	6FX8002-5CF10-1DF0	35
EUR-A01-0289-40	6FX8002-5CF10-1EA0	40
EUR-A01-0289-45	6FX8002-5CF10-1EF0	45
EUR-A01-0289-50	6FX8002-5CF10-1FA0	50
EUR-A01-0289-XX	6FX8002-5CF10-XXXX	DEFINA O COMPRIMENTO

Ao fazer o pedido, especifique o número de série e a chave de comprimento • Comprimentos especiais mediante solicitação. As designações de artigos Siemens 6FX5008 e 6FX8008 são marcas registradas da Siemens AG e servem apenas como referência