

## EPIC® H-B 24 SGRL-LB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.


A carcaça de metal universal e baixa é composta por uma alavanca longitudinal e 2 entradas de cabo. Ela pode ser utilizada, por exemplo, na engenharia mecânica e industrial.

### Info

Para fácil introdução de dois cabos

Versão com fecho simples para um simples travamento e destravamento simples.

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

Fixação segura com 4 parafusos

Suportes intermediários conectados para fácil montagem da junção com rosca

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 SGRL-LB

### Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo baixo  
1 alavanca individual  
2 entradas de cabo

### Dados técnicos

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais                            |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais                        |
| Material:             | Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza<br>Alavanca: aço galvanizado<br>Vedação: NBR                |
| Tipo de proteção:     | IP 65 (bloqueado)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)  |
| Testado pela VDE:     | Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437<br>Testado conforme UL:<br>Número e arquivo UL:E75770 |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +100°C, temporário até +125°C   |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-B 24 SGRL-LB

| Código do Produto   | Descrição do artigo | M  | PG | Peça/emb. |
|---|---------------------|----|----|-----------|
| Carcaça H-B: base para montagem em superfície (2 entradas de cabo, alavanca individual) |                     |    |    |           |
| 10105900  | H-B 24 SGRL-LB 21   | -  | 21 | 5         |
| 19105900  | H-B 24 SGRL-LB M25  | 25 | -  | 5         |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16