
EPIC® H-A 48 TG

Carcaças robustas para 3 insertos

A carcaça flexível e robusta pode acomodar 3 insertos e é ideal para a fabricação de máquinas e de aparelhos.

Info
Carcaças em metal robustas e compactas para tamanho duplo H-A 48





- Engenharia de máquinas e instalações
- Resistência mecânica
- Robusto
- A prova d'água

Vantagens
Três insertos diferentes, respectivamente apropriados para o tamanho H-A 16, podem ser montados nessa carcaça. Flexibilidade elevada.
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Âmbitos de aplicação
Construção de aparelhos e máquinas
Engenharia de controle

Características do produto
Tampa
Pinos para alavanca dupla
Entrada para cabo reta
Versões com/sem colar

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 48 TG

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado)
Faixa de temperatura:	-40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 48 TG

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Peça/emb.
Carcaça H-A: tampa (entrada reta, pinos para alavanca dupla)					
10631800	H-A 48 TG 29	-	29	sim	1
10631900	H-A 48 TG 29	-	29	-	1
19631800	H-A 48 TG M32	32	-	-	1
19636600	H-A 48 TG M40	40	-	-	1

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.