
SKINTOP® ST VPE pequeno

SKINTOP® ST, increased oil-resistant polyamide cable gland with variable clamping ranges, permanent vibration protection and strain relief





- Boa resistência química
- Escala de aperto mais ampla
- Resistência mecânica
- Excelente alívio de tensão
- Resistente a temperatura
- Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Diversidade de acessórios (p. ex. Anéis de vedação múltiplos)
Maior resistência ao óleo para máxima segurança de funcionamento
Proteção permanente contra vibração
Excelente protetor da fiação
Escalas de aperto amplas e variáveis

Âmbitos de aplicação

Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
Construção de aparelhos e máquinas
Fotovoltaico
Indústria de automação

Última atualização (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST VPE pequeno

Referências às normas / Aprovações
Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto
Rosca de conexão PG

Observação
Para peças suplementares adequadas ver os acessórios PG SKINTOP®
Contraporca a ser usada GMP-GL SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver apêndice T21
Cor de fornecimento:	RAL 7001, cinza prateado
Material:	Corpo: poliamida Vedação: CR
Ensaios:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	Dinâmico: -20 °C até +100 °C Estático: -40 °C a +100 °C

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST VPE pequeno

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110156	ST 11	4 - 10	22	38.0	8	10
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9	10
53110158	ST 16	9 - 14	27	44.0	10	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49.0	11	5
53110160	ST 29	14 - 25	42	56.0	11	5
53110161	ST 36	24 - 32	53	66.0	13	5
53110162	ST 42	35 - 38	60	68.0	13	5
53110163	ST 48	39 - 44	65	69.0	14	5
SKINTOP® ST pequeno VPE + contraporca						
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38.0	8	10
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41.0	9	10
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44.0	10	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49.0	11	5
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56.0	11	5
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66.0	13	5
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68.0	13	5
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69.0	14	5

Última atualização (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16