

## LiFY 1 kV

Monopolar de classe 6, flexível ao frio, para equipamentos ou medidores

LiFY 1 kV, cabo de controle e alimentação, condutor monopolar especial em PVC, cabo de medição com trançado extra fino/extremamente flexível, parede de isolamento mais espessa/ protegido até 1 kV, máx. +70 °C

### Info

Extremamente flexível / trançado extra fino



### Vantagens

Isolação em PVC especialmente suave e flexível ao frio

### Âmbitos de aplicação

Para uso em equipamentos móveis

A versão de 1000 V com parede de Isolação espessa é a indicada para muitos instrumentos de medição, tais como multímetros, etc.

Para elementos de medição no âmbito do treinamento técnico, formação e laboratórios elétricos

### Referências às normas / Aprovações

Baseado na VDE 0812 e VDE 0250-1

### Projeto do produto

Fios de Litz

Isolação do condutor a base de PVC

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000993

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Projeto do condutor:

Fios extra finos encordoamento IEC classe 6: 0,07 mm

Última atualização (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## LiFY 1 kV

Tensão nominal:

Condutores de medição LiFY:

U: 1000 VAC

Faixa de temperatura:

Uso flexível: -15 °C até +70 °C

### Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.

Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**LIFV 1 KV**

Código do Produto	Seção transversal do condutor em mm <sup>2</sup>	Diâmetro externo em [mm]	Cor do condutor	Peso em cobre kg/km	Emb.
4560011S	0.75	4	preto	7,2	50
4560021S	0.75	4	azul	7,2	50
4560041S	0.75	4	vermelho	7,2	50
4560012S	1.5	4	preto	14,4	50
4560022S	1.5	4	azul	14,4	50
4560042S	1.5	4	vermelho	14,4	50

Última atualização (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16