EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Insertos para conectores circulares M23

Insertos EPIC® SIGNAL M23 de 8+1 polos para a série de conectores circulares M23

Info
Made in Germany




- Engenharia de máquinas e instalações
- Energia Eólica
- Boa resistência química
- Resistência mecânica
- Tempo de montagem
- Robusto
- Variedade de certificações de aprovação

Vantagens
Processamento universal dos insertos M23 pelas diferentes unidades de embalagem. Completamente equipados ou não equipados com contatos soldados adequados para equipamento individual com contatos soldados ou crimpados

Âmbitos de aplicação

Última atualização (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Engenharia industrial
Tecnologias de medição, controle e regulagem
Construção de aparelhos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	de acordo com IEC 61984: 150 V
Tensão nominal de impulso:	2,5 kV
Corrente nominal em A:	20 A (contato de 2mm) 7 A (contatos de 1 mm)
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 4 mOhm
Contatos:	Latão banhado a ouro
Números de contatos:	8 + 1 8*1mm + 1*2mm contacts
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 1,0 mm^2 (1,0 - 2,5 mm^2 em contatos de 2 mm) Terminação para soldagem: até 1,0 mm^2 (até 2,5 mm^2com contato de 2 mm)
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida) Número de arquivo UL: E249137
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

Observação

Os insertos se adequam tanto para contatos macho como fêmea. Para uma ligação completa, necessitará tanto de uma parte P como de uma parte E. Parte P = roda para a esquerda, parte E = roda para a direita
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole

Código do Produto	Descrição do artigo	Insertos	Contatos incluídos	Disposição dos pinos	Peça/emb.
Insertos 8+1 polos, parte P = rotação para a esquerda (lado do encaixe no sentido anti-horário)					
73002736	Parte P	sem contatos	-	8+1	5
73002737	Parte P	sem contatos	-	8+1	20
73002738	Parte P	+ contato macho de solda	9	8+1	5
73002740	Parte P	+ contato fêmea de solda	9	8+1	5
73002741	Parte P	+ contato fêmea de solda	9	8+1	20
Insertos 8+1 polos, parte E = rotação para a direita (lado do encaixe no sentido horário)					
73002742	Parte E	sem contatos	-	8+1	5
73002743	Parte E	sem contatos	-	8+1	20
73002744	Parte E	+ contato macho de solda	9	8+1	5
73002746	Parte E	+ contato fêmea de solda	9	8+1	5
73002747	Parte E	+ contato fêmea de solda	9	8+1	20

Última atualização (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 Inserts 8+1 pole







Última atualização (04.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.