

## EPIC® Cobertura protetora H-A

A tampa de proteção de termoplástico é adequada para a utilização com carcaças H-A 10, H-A 16, H-A 32 e H-A 48.



Resistência mecânica



Segurança



A prova d'água

### Características do produto

Cordão de fixação com talão de cabo para fixação com parafuso na carcaça de montagem ou parede

Retendo cabo com olhal variável para fixação do cabo

Tampa de proteção de plástico para carcaças H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC002314

Descrição da classe ETIM 5.0: Tampa de proteção para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002314

Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa de proteção para conectores industriais

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® Cobertura protetora H-A**

| Código do Produto   | Descrição do artigo | Versão              | Pinos | Cordão de fixação | Alavanca            | Material | Peça/emb. |
|---|---------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|----------|-----------|
| com pinos para os tipos H-A 10-32 da base para montagem em painel, da base para montagem em superfície e da capa do acoplamento |                     |                     |       |                   |                     |          |           |
| 10457700  | H-A 10 KDB          | para carcaça H-A 10 | 2     | -                 | -                   | Plástico | 5         |
| 10469700  | H-A 16 KDB          | para carcaça H-A 16 | 2     | -                 | -                   | Plástico | 5         |
| 10481700  | H-A 32 KDB          | para carcaça H-A 32 | 4     | -                 | -                   | Plástico | 5         |
| 10457500  | H-A 10 KDBF         | para carcaça H-A 10 | 2     | com talão do cabo | -                   | Plástico | 5         |
| 10469500  | H-A 16 KDBF         | para carcaça H-A 16 | 2     | com talão do cabo | -                   | Plástico | 5         |
| 10481500  | H-A 32 KDBF         | para carcaça H-A 32 | 4     | com talão do cabo | -                   | Plástico | 10        |
| com alavanca para tampas H-A 10-32  |                     |                     |       |                   |                     |          |           |
| 10457800  | H-A 10 KDT          | para tampa H-A 10   | -     | -                 | 2 ganchos de engate | Plástico | 5         |
| 10469800  | H-A 16 KDT          | para tampa H-A 16   | -     | -                 | 2 ganchos de engate | Plástico | 5         |
| 10481800  | H-A 32 KDT          | para tampa H-A 32   | -     | -                 | 4 ganchos de engate | Plástico | 5         |
| 10457600  | H-A 10 KDTF         | para tampa H-A 10   | -     | com olhal         | 2 ganchos de engate | Plástico | 5         |
| 10469600  | H-A 16 KDTF         | para tampa H-A 16   | -     | com olhal         | 2 ganchos de engate | Plástico | 5         |
| 10481600  | H-A 32 KDT          | para tampa H-A 32   | -     | com olhal         | 4 ganchos de engate | Plástico | 10        |

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® Cobertura protetora H-A

