

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.


A carcaça de metal robusta com uma alavanca longitudinal e uma entrada de cabo é ideal para a utilização em sistemas de iluminação e de som.

Info

Mais espaço interior para a fiação

Versão com fecho simples para um simples travamento e destravamento simples.

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E







Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Fixação segura com 4 parafusos

Suportes intermediários conectados para fácil montagem da junção com rosca

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Tecnologia de luz e som Indústria de plásticos

Última atualização (26.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo alto 1 alavanca individual 1 entrada de cabo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores

industriais

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores

industriais

Material: Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção: IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE

n.º:B437

Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-B 24 SGRH-LB

Código do Produto Descrição do artigo PG Peça/emb. Carcaça H-B: base para montagem em superfície (1 entrada de cabo, alavanca individual, tipo alto) H-B 24 SGRH-LB 21 21 5 70160200 70160400 H-B 24 SGRH-LB 29 29 5 25 5 79160200 H-B 24 SGRH-LB M25 5 32 79160400 H-B 24 SGRH-LB M32