

EPIC® H-A 3 MTGH

Innovative metal housing

A carcaça de metal compacta e robusta é ideal para a utilização com conectores retangulares e para a alimentação elétrica em condições de espaço limitado.

Info

Small, rugged metal housing in high version

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The hood housing is mateable with many commercially available housings (panel-mount base, surface-mount base or coupler hood housings).

Locking is via single lever on the counterpart.

With threaded hole for use with a corresponding cable gland.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

Âmbitos de aplicação

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTGH

For power supply connection of devices and machines in various applications.
Withstands high environmental and mechanical stresses.

Características do produto

Tampa, tipo alto
Pinos para alavanca individual
Entrada para cabo reto
Versões com/sem prensa-cabos
Carcaça de metal

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:
fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza
Alavanca: aço galvanizado

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-A 3 MTGH

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Prensa-cabos	Área do clipe para fixação do cabo	Material	Peça/emb.
19512103	EPIC H-A 3 MTGH M25	25	-	-	Zinco fundido	10
19512104	EPIC H-A 3 MTGHV 9-17	-	sim	9.0 - 17.0	Zinco fundido	10