

EPIC® H-B 6 SGRH-LB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal tem o menor corpo básico da série H-B e é adequada, por exemplo, para sistemas de controle. A carcaça alta tem 1 entrada de cabo.

Info

Mais espaço interior para a fiação Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E









Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça mais pequena da comprovada série H-B. Para insertos com elevados valores elétricos

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Engenharia de controle Indústria de plásticos

Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo alto

Última atualização (14.05.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

EPIC® H-B 6 SGRH-LB

1 alavanca individual

1 entrada de cabo

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores

industriais

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores

industriais

Material: Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção: IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE

n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40 ° C a +100 ° C, temporário até +125 ° C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 6 SGRH-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	М	PG	Peça/emb.
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (1 entrada de cabo, alavanca individual, tipo alto)				
70005200	H-B 6 SGRH-LB 21	-	21	10
70005400	H-B 6 SGRH-LB 29	-	29	10
79005200	H-B 6 SGRH-LB M25	25	-	10
79005400	H-B 6 SGRH-LB M32	32	-	10