


EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal robusta e alta tem uma entrada de cabo direta e é adequada para utilização com insertos com excelentes propriedades elétricas.

Info

Mais espaço interior para a fiação Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E









Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça mais pequena da comprovada série H-B. Para insertos com elevados valores elétricos

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial Engenharia de controle Indústria de plásticos

Características do produto

Capa do acoplamento, tipo alto

Última atualização (14.05.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16





EPIC® H-B 6 TBFH-LB

1 alavanca individual Entrada para cabo reta Versões com/sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores

industriais

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores

industriais

Material: Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção: IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE

n.º:B437

Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-B 6 TBFH-LB

Código do Produto Descrição do artigo М PG Colar Peça/emb. Carcaça H-B: capa do acoplamento (1 entrada reta, alavanca individual, tipo alto) 21 10 70010200 H-B 6 TBFH 21 sim 70010400 H-B 6 TBFH 29 29 10 sim 25 10 79010200 H-B 6 TBFH M25