

EPIC® Contatos coaxiais MC

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

O condutor interno e o colar externo do cabo coaxial são conectados ao contato com solda.

Info

Seleção de contatos entre 50 e 75 ohms

Todos os contatos são de alta qualidade banhados a ouro



Características do produto

Terminação para soldagem: O condutor interno e a blindagem do cabo coaxial são soldados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® Contatos coaxiais MC

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Superfície	Para tipo de cabo	Peça/emb.
Terminação para soldagem					
44429018	EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU	Macho	Au	RG 58 CU	10
44429017	EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU	Fêmea	Au	RG 58 CU	10
44429020	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU	Macho	Au	RG 180 BU	10
44429019	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU	Fêmea	Au	RG 180 BU	10
44429022	EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU	Macho	Au	RG 187 AU	10
44429021	EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU	Fêmea	Au	RG 187 AU	10
Terminal de crimpagem/para soldagem					
11214200	MC SLEM COAX CONTATO MACHO	Macho	Au	RG 58	1
11219200	MC BLEM COAXIAL FÊMEA	Fêmea	Au	RG 58	1

EPIC® Contatos coaxiais MC