

## EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretel

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos estampados no anel são oferecidos como opção para diferentes seções transversais do condutor e comprimentos de isolamentos desencapados.

### Info

Escolha contatos de ouro de alta qualidade ou banhados em prata

Para produção automática com máquina de crimpagem

Two crimp areas with wire and insulation crimp



### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretei**

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Seção transversal do condutor em mm <sup>2</sup>	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Observação	Peça/emb.
Contatos							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Macho	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Macho	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11235200	H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Fêmea	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Macho	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 100 contatos	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Fêmea	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 100 contatos	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Macho	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretei**

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Seção transversal do condutor em mm <sup>2</sup>	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Observação	Peça/emb.
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Fêmea	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretel**