

EPIC® H-DD 42

A série H-DD com contatos crimpados torcidos foi concebida para um elevado número de pinos emespaços apertados.

O inserto do conector foi projetado para um número elevado de polos em uma pequena superfície, para que possa ser utilizada uma carcaça menor.

Info

Maior densidade de empacotamento para conectores compactos







Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço

Vantagens

A série H-DD com contatos torcidos foi concebida para um elevado número de pinos em espaços apertados. Isso permite a seleção de carcaças mais pequenas.

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas Tecnologia de luz e som Indústria de plásticos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para

conectores industriais

ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Classificação ETIM 6:

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para

conectores industriais

IEC: 250 V Tensão nominal em V:

UL: 600 V

Última atualização (09.05.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

EPIC® H-DD 42

CSA: 600 V

Tensão nominal de impulso: 2,5 kV

Corrente nominal em A: IEC: 10 A

UL: 8,5 A CSA: 10 A

Pollution degree: 2

Resistência de contato: < 3 mOhm

Contatos: Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida

Números de contatos: 42 + PE

Terminação do cabo: Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de operação mecânica: 100

Testado pela VDE: Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE

n.º:B437

Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura: -40 ° C a +100 ° C, temporário até +125 ° C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-DD 42

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	3	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
H-DD 42 Terminal de crimpagem					
11285100	H-DD 42 SCM	Macho	usinado	1 - 42	5
11286100	H-DD 42 BCM	Fêmea	usinado	1 - 42	5