

KRB 0560 alicate de crimpar

KRB 0560: Crimping pliers for pressing for non-insulated blade connectors/panel connectors 4,8 and 6,3 from 0,5-6mm², Crimping profile: roller pressing, ergonomic design



Segurança

Vantagens

Moldes de prensagem claramente marcados
Função de bloqueio para uma pressão sem falhas
Os punhos se adaptam tanto a mãos grandes como pequenas
O mecanismo exclusivo reduz a força manual de 450 N para 250 N
Testado para 80 000 pressões no mín.

Âmbitos de aplicação

O cômodo alicate de prensar por rolos para conectores de painel sem isolamento de 0,5 - 6 mm² com respectiva conexão de 4,8 e 6,3

Características do produto

Liberação de emergência caso o processo de prensagem tenha de ser interrompido

Referências às normas / Aprovações

Testado de acordo com a norma DIN EN 60352-2

Observação

O localizador garante o posicionamento correto do terminal que é particularmente importante para a qualidade da crimpagem dos conectores lâmina.

Escopo de fornecimento

Artigo n.º 61790950 é fornecido sem localizador

Artigo n.º 61791100 contém localizador

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 alicate de crimpar

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Geral:

Pressão de crimpagem reajustável

Observação:

Perfil de crimpagem: prensagem por rolos

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

KRB 0560 alicate de crimpar

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm ²	Perfil de crimpagem	Para conectores de painel	Peso kg	Comprimento (mm)	Peça/emb.
61790950	KRB 0560 sem localizador	0,5 - 6	Prensagem por rolos	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	KRB 0560 com localizador	0,5 - 6	Prensagem por rolos	4,8 + 6,3	0,54	255	1