

AHI caixas sortidas

Insulated DIN conductor end sleeves for several diameters in a box





Livre de halogênio

Vantagens

Práticas caixas sortidas - diversas seções transversais sempre ao alcance

Referências às normas / Aprovações

Luvas isoladas da extremidade do condutor de acordo com DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² não padronizado) em caixas sortidas

Projeto do produto

Caixa sortida AHI I (amarela):

Caixa sortida AHI II (laranja):

50x0,5 - 8mm OG, 100x0,75 - 8mm WH, 100x1,00 - 8mm YE, 100x1,5 - 8mm RD, 50x2,5 - 8mm BU

Caixa sortida AHI III (azul):

50x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm BK, 20x10,00 - 12mm WH, 10x16,00 - 12mm GN

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrição da classe ETIM 5.0: Caixa de sortimentos para

tecnologias de conexão

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000524

Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa de sortimentos para

tecnologias de conexão

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

AHI caixas sortidas

SOBRE

Código do Produto Descrição do Produto Para mm² Emb. Dispositivo de crimpagem Quantidade (peça) adequado Caixa sortida AHI 0.25 - 1 61794720 Caixa sortida AHI I PEW 12.090 150 x 1 0.5 - 2.5 61794730 Caixa sortida AHI II PEW 12.090 400 x 1 4 - 16 61794740 Caixa sortida AHI III PEW 12.090 / PEW 12.091 100 x 1