

SHIELD-KON® conector bipartido blindado

SHIELD-KON® two-part screen connector for connecting screened cables, inner sleeve GSB, outer sleeve GSC, reliable connection

Info

Composto por luva interna e externa



Trilho



Interferência de sinais

Vantagens

Uma manga interna rígida e estável absorve a pressão e protege os condutores internos do esforço mecânico
Hexagonal shaped crimping of the soft outer sleeve guarantees a perfect electrical and mechanical connection

Âmbitos de aplicação

Para cabos de tela com um diâmetro dielétrico de 1,1 até 9,4 mm (diâmetro após a remoção da tela)

Telecomunicação

Aplicações em ferrovias

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002650

Descrição da classe ETIM 5.0: Cabo para cabos blindados

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002650

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo para cabos blindados

Material:

Bronze

Galvanically galvanized

Faixa de temperatura:

Teste de choque térmico

100 mudanças de temperatura entre -40°C e +155°C produziram um aumento insignificante na resistência de contato.

Observação

SHIELD-KON® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SHIELD-KON® conector bipartido blindado

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SHIELD-KON® conector bipartido blindado

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Ø int. x ext. da luva mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Nest	Peça/emb.
Luvas internas						
61749430	GSB 046	prateado	1,17 x 1,9	-	-	100
61749440	GSB 058	amarelo	1,47 x 2,1	-	-	100
61749450	GSB 063	vermelho	1,6 x 2,23	-	-	100
61749460	GSB 071	verde	1,87 x 2,44	-	-	100
61749470	GSB 080	azul	2 x 2,63	-	-	100
61749480	GSB 090	laranja	2,2 x 2,9	-	-	100
61749490	GSB 096	lilás	2,44 x 3,02	-	-	100
61749500	GSB 101	amarelo	2,56 x 3,16	-	-	100
61749510	GSB 109	vermelho	2,76 x 3,36	-	-	100
61749520	GSB 115	prateado	2,92 x 3,7	-	-	100
61749530	GSB 124	verde	3,14 x 3,68	-	-	100
61749540	GSB 128	prateado	3,25 x 3,86	-	-	100
61749550	GSB 134	laranja	3,4 x 4	-	-	100
61749560	GSB 149	azul	3,78 x 4,54	-	-	100
61749570	GSB 156	vermelho	3,96 x 4,9	-	-	100
61749580	GSB 165	prateado	4,2 x 4,92	-	-	100
61749590	GSB 175	verde	4,44 x 5,46	-	-	100
61749600	GSB 187	amarelo	4,75 x 5,76	-	-	100
61749610	GSB 194	azul	4,93 x 5,76	-	-	100
61749620	GSB 205	laranja	5,2 x 6,22	-	-	100
61749630	GSB 219	prateado	5,56 x 6,35	-	-	100
61749640	GSB 225	amarelo	5,71 x 6,5	-	-	100
61749650	GSB 232	vermelho	5,9 x 6,7	-	-	100
61749660	GSB 250	verde	6,35 x 7,14	-	-	100
61749670	GSB 261	azul	6,63 x 7,54	-	-	100
61749680	GSB 266	prateado	6,75 x 7,54	-	-	100
61749690	GSB 275	laranja	6,98 x 7,77	-	-	100
61749700	GSB 281	amarelo	7,14 x 8,4	-	-	100
61749710	GSB 287	prateado	7,29 x 8,3	-	-	100
61749720	GSB 297	vermelho	7,54 x 8,5	-	-	100
61749730	GSB 312	lilás	7,92 x 9,2	-	-	100
61749740	GSB 348	laranja	8,84 x 10,2	-	-	100
61749750	GSB 375	azul	9,52 x 10,3	-	-	100

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

SHIELD-KON® conector bipartido blindado

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Ø int. x ext. da luva mm	Dispositivo de crimpagem adequado	Nest	Peça/emb.
Luvas externas						
61749810	GSC 101	prateado	2,56 x 3,16	PEW 12.1425 SK	19	100
61749820	GSC 128	azul	3,25 x 3,86	PEW 12.1425 SK	00	100
61749830	GSC 149	lilás	3,78 x 4,54	PEW 12.1425 SK	01	100
61749840	GSC 156	amarelo	3,96 x 4,9	PEW 12.1425 SK	02	100
61749850	GSC 175	azul	4,4 x 5,46	PEW 12.1425 SK	03	100
61749860	GSC 187	laranja	4,75 x 5,76	PEW 12.1426 SK	6	100
61749870	GSC 194	vermelho	4,93 x 5,79	PEW 12.1426 SK	6	100
61749880	GSC 199	prateado	5,05 x 5,97	PEW 12.1426 SK	6	100
61749890	GSC 205	amarelo	5,2 x 6,22	PEW 12.1426 SK	8	100
61749900	GSC 219	verde	5,56 x 6,35	PEW 12.1426 SK	8	100
61749910	GSC 225	lilás	5,71 x 6,5	PEW 12.1426 SK	9	100
61749920	GSC 232	laranja	5,9 x 6,7	PEW 12.1426 SK	10	100
61749930	GSC 261	amarelo	6,63 x 7,54	PEW 12.1427 SK	11	100
61749940	GSC 275	prateado	6,98 x 7,77	PEW 12.1427 SK	12	100
61749950	GSC 281	lilás	7,14 x 8,4	PEW 12.1427 SK	14	100
61749960	GSC 287	azul	7,29 x 8,3	PEW 12.1427 SK	14	100
61749970	GSC 297	verde	7,54 x 8,5	PEW 12.1427 SK	14	100
61749980	GSC 312	amarelo	7,95 x 9,2	PEW 12.1428 SK	15	100
61749990	GSC 327	prateado	8,3 x 9,45	PEW 12.1428 SK	16	100
61750000	GSC 348	laranja	8,84 x 9,98	PEW 12.1428 SK	17	100
61750010	GSC 359	lilás	9,12 x 10,13	PEW 12.1429 SK	50	100
61750020	GSC 375	amarelo	9,52 x 10,3	PEW 12.1429 SK	51	100
61750030	GSC 405	vermelho	10,28 x 11,5	PEW 12.1430 SK	52	100
61750040	GSC 415	azul	10,54 x 11,76	PEW 12.1430 SK	52	100
61750050	GSC 425	prateado	10,8 x 12,06	PEW 12.1430 SK	54	100
61750060	GSC 460	prateado	11,68 x 12,95	PEW 12S.1440 SK	56	100
61750070	GSC 500	verde	12,7 x 14,6	PEW 12S.1440 SK	57	100

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16