

## Alicate universal de força KNIPEX

Alicates isolados para trabalhos de agarre e de corte KNIPEX

### Info

35% de economia de força relativamente aos alicates universais convencionais



### Vantagens

Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes  
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

### Âmbitos de aplicação

With gripping zones for versatile use  
Com lâminas para cabo macio, duro, mais grosso, bem como fio de piano

### Características do produto

Lâminas compridas para cabos mais grossos

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000836

Descrição da classe ETIM 5.0: Alicate universal

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000836

Descrição da classe ETIM 6.0: Alicate universal

Certificações:

Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC

Testado pela VDE

Material:

Aço especial para ferramentas de qualidade especial, forjado, temperado a óleo em vários níveis

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## Alicate universal de força KNIPEX

Código do Produto	Descrição do Produto	Fio duro mm	Fio de piano mm	Diâmetro do cabo mm	Peso kg	Comprimento (mm)
62120504	Alicate universal potente KKZI 20	2,8	2,2	13	0,343	200

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16