

EKK Cunha de aperto simples

Cunha simples EKK para fixação de cabos e condutores



Vantagens

Proteção segura sem restringir a mobilidade dos condutores do cabo
Escala de aperto mais ampla

Âmbitos de aplicação

Braçadeiras de montagem simples e confiáveis para cabos de controle de elevação

Observação

As orientações de montagem para os cabos de controle de içamento ÖLFLEX® -LIFT RH e RS podem ser consultadas no apêndice T5

Carga máxima de cada terminal de cunha: 800 N = 80kg

Somente para montagem vertical

Escopo de fornecimento

Os pinos de ancoragem, parafusos e discos de segurança são fornecidos como acessórios de instalação

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000127

ETIM 5.0 Class-Description: Clip fixo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000127

Descrição da classe ETIM 6.0: Braçadeira de fixação

Faixa de temperatura:

High mechanical load: +65 °C

Low mechanical load: +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EKK Cunha de aperto simples

Código do Produto	Descrição do Produto	Para Ø do cabo mm	Comprimento x Largura x Altura (mm)	Peso kg/peça	Peça/emb.
Cunha simples					
52026000	EKK 18	15 - 18	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1
52026011	EKK 26	19 - 26	125.0 x 45.0 x 120.0	1,4	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16