

Tubo de isolamento ISY

Conduíte isolante ISY feito em PVC para agrupamento e isolamento de cabos.



Âmbitos de aplicação

tubo isolante

Para o isolamento de pontos de junção

Características do produto

Superfície lisa

Referências às normas / Aprovações

IEC 60684-3-100

Observação

Não adequado para encolhimento

Projeto

Cores: preto RAL9005, branco similar a RAL 9003

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002254

ETIM 5.0 Class-Description: Cable insulation hose

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002254

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de isolamento do cabo

Observação:

Rigidez dielétrica: 14 kV/mm

Info:

Sem tecido

Cor de fornecimento:

preto e branco

Material:

PVC macio

Faixa de temperatura:

-20 °C ... +85 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Tubo de isolamento ISY

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Ø interno x espessura da parede mm	Material	Emb. em m
61793030	ISY 2	preto	2 x 0.4	PVC	1000
61793040	ISY 3	preto	3 x 0.4	PVC	750
61793050	ISY 4	preto	4 x 0.5	PVC	500
61793060	ISY 5	preto	5 x 0.6	PVC	500
61793070	ISY 6	preto	6 x 0.6	PVC	400
61793080	ISY 7	preto	7 x 0.7	PVC	500
61793090	ISY 8	preto	8 x 0.7	PVC	500
61793100	ISY 9	preto	9 x 0.7	PVC	400
61793110	ISY 10	preto	10 x 0.7	PVC	300
61793116	ISY 10	branco	10 x 0.7	PVC	300
61793119	ISY 16	preto	16 x 1	PVC	150