

Encolher tubo PROTETOR-C

O tubo termorretrátil PROTECT-C com cola interior foi especialmente concebido para aplicações quimicamente exigentes. A relação de encolhimento é de 3:1.

Info

Parede dupla



Boa resistência química



Resistência mecânica



A prova d'água

Vantagens

Boa resistência química

Alta capacidade de carga mecânica

Boa resistência a intempéries

Alta taxa de contração e revestimento adesivo

Âmbitos de aplicação

Particularmente apropriado para coberturas protegidas contra corrosão e vapor assim como para componentes altamente contorneados

Características do produto

Ligas de revestimento adesivo para plástico, borracha, neoprene, aço e polietileno

Livre de silicone

Resistente a UV

Escopo de fornecimento

Plastic bag with 0.6 m units

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000217

Descrição da classe ETIM 5.0: Tubo termorretrátil

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Encolher tubo PROTETOR-C

Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000217 Descrição da classe ETIM 6.0: Tubo termorretrátil
Observação:	Parede dupla Rigidez dielétrica: 15kV/mm
Info:	Relação de encolhimento: 3:1
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	Poliolefina modificada reticulada por feixe de elétrons, com revestimento adesivo termoplástico interno Livre de silicone, cádmio e chumbo
Faixa de temperatura:	-55 °C até +110 °C Temperatura de encolhimento: > 100 ° C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Encolher tubo PROTETOR-C

Código do Produto	Descrição da peça	Área de encolhimento (mm)	Redução na espessura do painel de +- 0,1 mm	Emb. em m	Emb.
61742449	PROTECT-C 3/1 BK	3 - 1	1,0	12	1
61742450	PROTECT-C 6/2 BK	6 - 2	1,1	9	1
61742451	PROTECT-C 9/3 BK	9 - 3	1,3	6	1
61742452	PROTECT-C 12/4 BK	12 - 4	1,7	5,4	1
61742453	PROTECT-C 18/6 BK	18 - 6	2,0	3,6	1
61742454	PROTECT-C 24/8 BK	24 - 8	2,5	3	1