


Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

The TY- RAP® with steel nose is also available as cable tie for assembly with screws, bolts and rivets.



Livre de halogênio

Vantagens

Cintas de cabos com mecanismos de fixação
Permite a montagem e o enfeixamento em uma só etapa.
O nariz em aço garante uma ligação segura e durável

Âmbitos de aplicação

Para montagem com parafusos, grampas e rebites
Montagem e enfeixamento em uma etapa
Possíveis áreas de aplicação: Montagem de cabos, pré-instalação e instalação final de partes e enfeixamentos e para a instalação livre de manutenção de cabos e ductos

Referências às normas / Aprovações

Número de arquivo: E49405, ver tabela
Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Projeto

Também disponível em preto e resistente a radiação UV

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000046

Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos

Cor de fornecimento:

Cores naturais

Material:

Poliamida 6.6
livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

-40°C até +85°C

Última atualização (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on**Observação**

TY-RAP® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Furo Ø mm	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N	Peça/emb.
61715420	TY 33 M	sim	2,8	102.0 x 2.3	2 - 16	80	1000
61715480	TY 34 M	sim	4,2	151.0 x 3.5	2 - 29	180	1000
61715540	TY 35 M	sim	4,8	199.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61720070	TY 1435 M	sim	6,3	198.0 x 4.7	3.5 - 45	220	1000
61715600	TY 37 M	sim	6,3	356.0 x 7.7	6 - 90	540	500