


Soquete pequeno de fita

Soquete de montagem TC com braçadeira para fixação de cintas de cabo



Livre de halogênio

Vantagens

Versão particularmente pequena e baixa
Fácil de manusear

Âmbitos de aplicação

Elementos de fixação para cintas de cabos
Fixação com rebites ou parafusos escareados
Áreas típicas de aplicação: Fabricação de armários de controle, veículos a motor e máquinas de escritório

Referências às normas / Aprovações

Número de arquivo: E49405
UL 94 V-2

Escopo de fornecimento

Sem parafusos, rebites, etc.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000449

ETIM 5.0 Class-Description: Montagem da base e elemento para abraçadeiras

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000449

Descrição da classe ETIM 6.0: Base e elemento de fixação para cinta de cabo

Cor de fornecimento:

Cores naturais

Material:

Poliamida 6.6
livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

-40 °C até +85 °C

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Soquete pequeno de fita

Observação

Este é um produto da empresa ABB/Thomas & Betts.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Soquete pequeno de fita

Código do Produto	Descrição da peça	Tipo de fixação	Material	Diâmetro em mm	Para larguras da cinta mm	Peso g/100 peças	Peça/emb.
61724400	TC 102	Parafusar	PA 6.6	4,4	4,8	50	1000
61724420	TC 104	Parafusar	PA 6.6	3,4	2,4	11	1000
61724720	TC 804	Parafusar	PA 6.6	2,4	2,4	11	1000