

Escondedor de cabo

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.

Info

Agora disponível em VPEs pequenas (2 m)



Livre de halogênio



Tempo de montagem

Vantagens

Reutilizável

Muito flexível sem fadiga do material

Montagem rápida e simples pela utilização da ferramenta de instalação adequada

Âmbitos de aplicação

Agrupamento e proteção para eletroinstalações fixas e móveis
máquinas

Robótica

Cabine de controle

Máquinas de escritório e sistemas para processamento de dados

Características do produto

Boa resistência a raios UV

Boa resistência contra: Alcoóis, graxas, óleos minerais, óleo combustível e gasolina

Escopo de fornecimento

Ferramenta de inserção adequada

Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

Descrição da classe ETIM 5.0: Mangueira de feixes de cabos

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002604

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Escondedor de cabo

Observação:	Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de feixes de cabos Livre de halogênio Retardante de chama de acordo com UL 94 HB
Cor de fornecimento:	Branco, preto, cinza claro
Material:	Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura:	-30°C a +85°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Escondedor de cabo

Código do Produto	Descrição da peça	Cor	Área do feixe (mm)	Ø interno (mm)	Espessura do painel (mm)	Ferramenta	Emb. em m
61830302	SHR-08-PPW	branco	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830312	SHR-15-PPW	branco	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830322	SHR-20-PPW	branco	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830332	SHR-25-PPW	branco	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830333	SHR-32-PPW	branco	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830300	SHR-08-PPB	preto	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830310	SHR-15-PPB	preto	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830320	SHR-20-PPB	preto	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830330	SHR-25-PPB	preto	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830335	SHR-32-PPB	preto	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
61830390	SHR-08-PPG	hellgrau	6.0 - 9.0	8	0,8	STKP 8	100
61830391	SHR-15-PPG	hellgrau	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	50
61830392	SHR-20-PPG	hellgrau	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	30
61830393	SHR-25-PPG	hellgrau	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	20
61830394	SHR-32-PPG	hellgrau	29.0 - 32.0	32	1,3	STKP 32	15
VPE pequena							
61830401	SHR-15-PPW 2m	branco	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830402	SHR-20-PPW 2m	branco	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830403	SHR-25-PPW 2m	branco	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830396	SHR-15-PPB 2m	preto	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830397	SHR-20-PPB 2m	preto	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830398	SHR-25-PPB 2m	preto	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2
61830406	SHR-15-PPG 2m	hellgrau	10.0 - 16.0	15	0,8	STKP 15	2
61830407	SHR-20-PPG 2m	hellgrau	17.0 - 23.0	20	0,9	STKP 20/25	2
61830408	SHR-25-PPG 2m	hellgrau	21.0 - 25.0	25	1	STKP 20/25	2

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16