

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread



Boa resistência química



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Resistente a temperatura



Resistente a UV



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Fibra de vidro reforçada para a máxima estabilidade mecânica

A superfície de apoio para a chave de bocas previne riscos na carcaça

Referências às normas / Aprovações

Nº arquivo UL E79903

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Aprovação UL somente quando usado com prensa-cabos de poliamida SKINTOP® com aprovação UL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000940 Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Sob pedido:	Versão sem colar (sem superfície de apoio para a ferramenta de montagem)
Cor de fornecimento:	RAL 7001 cinza prateado RAL 7035 cinza claro RAL 9005 preto/resistente a raios UV
Material:	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Faixa de temperatura:	Estático: -40 °C a +100 °C Dinâmico: -20 °C até +100 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® GMP-GL-M**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Peça/emb.
GMP-GL-M cinza prateado SKINTOP®			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
GMP-GL-M preto SKINTOP®			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
GMP-GL-M cinza claro SKINTOP®			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16