

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal for closing pre-threaded holes, assembling with spanner



Resistente à corrosão



Robusto



Segurança



Resistente a temperatura

Vantagens

Withstands temperatures up to +100 °C.

Mounted O-ring enables liquid-tight sealing of the threaded/through hole and a higher degree of protection (up to IP 68).

Simple assembly by using an open-end wrench.

Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

Âmbitos de aplicação

For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.

Withstands high chemical and mechanical stress.

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Observação

Dummy plug made of stainless steel on request

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BL-M hex.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000032 Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Sob pedido:	Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)
Material:	Corpo: latão niquelado O-Ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 68 - 5 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINDICHT® BL-M hex.**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Peça/emb.
SKINDICHT® BL-M hex.						
52103405	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445	M 32 x 1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455	M 40 x 1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465	M 50 x 1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475	M 63 x 1,5	67	16.0	10	73.5	10
52103405LF	M 12 x 1,5	16	8.0	5	17.8	50
52103415LF	M 16 x 1,5	20	8.0	5	22.0	50
52103425LF	M 20 x 1,5	24	9.5	6	26.4	50
52103435LF	M 25 x 1,5	29	11.0	7	31.9	50
52103445LF	M32x1,5	36	12.0	8	39.6	25
52103455LF	M40x1,5	45	13.0	8	49.5	25
52103465LF	M50x1,5	54	15.0	9	59.0	10
52103475LF	M63x1,5	67	16.0	10	73.5	10

Última atualização (14.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16