


SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution made from Polystyrol



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água

Vantagens

Para fechar furos pré-roscados
Variante econômica

Âmbitos de aplicação

Fabricação de Cabine de controle
Caixa de junção
Caixas de conexão

Características do produto

Montagem com chave de fenda

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Última atualização (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® BLK-M

	Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento:	RAL 7035 cinza claro
Material:	Poliestireno resistente a impactos
Tipo de proteção:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Faixa de temperatura:	-25 °C até +60 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINDICHT® BLK-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Ø externo mm	Peça/emb.
SKINDICHT® BLK-M					
52006600	M 12 x 1,5	8.0	6	15.0	100
52006610	M 16 x 1,5	9.0	6	20.0	100
52006620	M 20 x 1,5	9.5	6	24.0	100
52006630	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006640	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006650	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006660	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006670	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25