

O-ring NBR PG SKINDICHT®

O-ring NBR PG SKINDICHT®, anel de vedação, resistente a óleos, pó e água, para uma selagem segura, resistente a ozônio e raios UV, rosca PG



Resistente a UV

Vantagens

Resistente a óleo, poeira e água

Âmbitos de aplicação

Para uma vedação confiável contra objetos estranhos e líquidos no rosca de conexão de prensa-cabos ou componentes similares

Observação

A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrição de classe ETIM 5.0: Anel de vedação
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001181 Descrição da classe ETIM 6.0: Anel de vedação
Cor de fornecimento:	Preto
Material:	NBR
Faixa de temperatura:	-20°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

O-ring NBR PG SKINDICHT®

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø interno x Ø da espessura do fio em mm.	Peça/emb.
SKINDICHT® O-Ring NBR			
53001010	PG 7	10.0 x 1.5	100
53102011	PG 9	13.0 x 1.5	100
53001020	PG 11	16.0 x 1.5	100
52005740	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
53001030	PG 16	20.0 x 1.5	100
52005750	PG 21	26.0 x 2.0	100
53001040	PG 29	34.0 x 2.0	50
52005760	PG 36	44.0 x 2.0	50
53001050	PG 42	50.0 x 2.0	50
52005770	PG 48	55.0 x 2.0	50

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16