


SKINTOP® K-M ATEX plus azul

SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection for intrinsically safe circuits, explosion-proof



-  Óleo e gás
-  Resistência mecânica
-  Excelente alívio de tensão
-  Segurança
-  Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Elevado grau de proteção
Resistência a impactos a frio
Elevada proteção da fiação
Escala de aperto ampla e variáveis
Proteção permanente contra vibração

Âmbitos de aplicação

Circuitos intrinsecamente seguros (tipo de proteção contra ignição "i"), bem como nas carcaças e dispositivos que requerem segurança tipo "e".
Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D
Para aplicações Offshore e em embarcações
Indústria química e petroquímica

Projeto do produto

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® K-M ATEX plus azul

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo
Certificações:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Cor de fornecimento:	RAL 5015 azul
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial O-Ring: CR
Ensaio:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +80°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® K-M ATEX plus azul**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	Rosca M	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® K-M ATEX plus azul							
54115400	K-M 12 ATEX plus azul	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8	50
54115410	K-M 16 ATEX plus azul	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8	50
54115420	K-M 20 ATEX plus azul	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9	50
54115430	K-M 25 ATEX plus azul	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10	25
54115440	K-M 32 ATEX plus azul	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10	25
54115450	K-M 40 ATEX plus azul	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10	10
54115460	K-M 50 ATEX plus azul	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12	5
54115470	K-M 63 ATEX plus azul	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12	5

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16