


## SKINTOP® K-M ATEX plus

SKINTOP® K-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection, cold impact resistance, explosion-proof



-  Óleo e gás
-  Resistência mecânica
-  Excelente alívio de tensão
-  Segurança
-  Variedade de certificações de aprovação

### Vantagens

Elevado grau de proteção  
Resistência a impactos a frio  
Elevada proteção da fiação  
Escalas de aperto amplas e variáveis  
Proteção permanente contra vibração

### Âmbitos de aplicação

Dispositivos, máquinas e equipamentos do tipo de proteção contra ignição de segurança elevada "e", proteção contra explosão de poeira pela carcaça "t"  
Aparelho do grupo II / Categoria 2G+1D  
Para aplicações Offshore e em embarcações  
Indústria química e petroquímica

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® K-M ATEX plus

Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Para dimensões de montagem e torques de aperto ver o folheto explicativo
Certificações:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Cor de fornecimento:	Black (RAL 9005), UV-resistant
Material:	Corpo: poliamida especial Vedação: elastômero especial O-Ring: CR
Ensaio:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Tipo de proteção:	IP 68 - 10 bar
Faixa de temperatura:	-20°C até +80°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SKINTOP® K-M ATEX plus**

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Clamping range ØF mm	Rosca M	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINTOP® K-M ATEX plus							
54115200	K-M 12 ATEX plus	3 - 5,5	12 x 1,5	15	30	8	50
54115210	K-M 16 ATEX plus	7 - 9	16 x 1,5	19	34	8	50
54115220	K-M 20 ATEX plus	7 - 13	20 x 1,5	25	38	9	50
54115230	K-M 25 ATEX plus	11 - 17	25 x 1,5	30	40	10	25
54115240	K-M 32 ATEX plus	12 - 21	32 x 1,5	36	47	10	25
54115250	K-M 40 ATEX plus	19 - 28	40 x 1,5	46	52	10	10
54115260	K-M 50 ATEX plus	27 - 35	50 x 1,5	55	62	12	5
54115270	K-M 63 ATEX plus	37 - 45	63 x 1,5	66	71	12	5

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16