SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, PG cable gland with high mechanical stability and optimum strain relief, with hexagonal fitting



Robusto

Vantagens
Alta capacidade de carga mecânica
Excelente protetor da fiação

Âmbitos de aplicação
Prensa-cabos de latão com encaixe sextavado, para montagem rápida com chave de bocas.

Projeto do produto
Rosca de conexão PG

Observação
Contraporca a ser usada SM SKINDICHT®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000441 Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos
Atenção:	Dimensões de montagem ver Apêndice T21
Material:	Corpo: latão niquelado Anel de vedação: CR
Tipo de proteção:	IP 54
Faixa de temperatura:	-20 °C até +100 °C

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVRN

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SVRN

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Tamanho PG	Escala de aperto em mm	Tam.chave1/2 mm	Comprimento total C mm	Thread length D mm	Peça/emb.
SKINDICHT® SVRN							
52000210	SVRN 7005/N	7	5	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020300	SVRN 7006/N	7	6	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020310	SVRN 7007/N	7	7	14.0 / 13.0	20.6	5	100
52020320	SVRN 9007/N	9	7	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52020330	SVRN 9008/N	9	8	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52000220	SVRN 9009/N	9	9	17.0 / 15.0	22.6	6	100
52020341	SVRN 11010/N	11	10	20.0 / 18.0	23.6	6	50
52000241	SVRN 13012/N	13,5	12	22.0 / 20.0	26.1	6,5	50
52000251	SVRN 16014/N	16	14	24.0 / 22.0	27.1	6,5	50
52000260	SVRN 21018/N	21	18	30.0 / 28.0	29.6	7	50
52000270	SVRN 29027/N	29	27	40.0 / 37.0	32.6	8	50
52000280	SVRN 36034/N	36	34	50.0 / 47.0	38.6	9	20

Última atualização (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.