


### SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.

### Info

Proteção permanente contra dobra sob esforço mecânico elevado



# CEFR



Boa resistência química



Escala de aperto mais ampla



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Tensão



Interferência de sinais



Resistente a temperatura

### **Vantagens**

Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable. Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.

Large, variable clamping range for different cable outer diameters.

Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Última atualização (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16



### SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

## Âmbitos de aplicação

Especially on moving machine parts. Withstands high mechanical loads. Suitable for outdoor use.

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423 Base para especificações técnicas DIN IEC 62444

### Observação

Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.

**Dados técnicos** 

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descrição de classe ETIM 5.0: Prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC000441

Descrição da classe ETIM 6.0: Prensa-cabos

Atenção: Para dimensões de montagem e

torques de aperto ver apêndice T21

Material: Corpo: Latão niquelado Inserto: Poliamida Vedação: CR O-Ring:

**NBR** 

Spiral - molas de aço inoxidável

Tipo de proteção: IP 68 - 10 bar

IP 69

Faixa de temperatura: Dynamic: -25°C up to +100°C

Fixed: -30°C up to +100°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

# SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	Ø F mm	Thread length D mm	SW wrench size mm	Comprimento total C mm	Peça/emb.
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25