

SKINTOP® MULTI Flange FL21

SKINTOP[®]MULTI Flansch FL21, flange plate







Engenharia de máquinas e instalações



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Resistência mecânica



Robusto



Segurança

Vantagens

Reduces the rectangular, standard FL21 mounting cut-out and allows flexibility when selecting the multi-cable entry system. Versatile use in various applications and environments.

Pre-assembled NBR seal enables reliable sealing to the housing (protection class IP 66).

Easy assembly with 4 fastening screws.

Stable construction made of powder-coated steel sheet or V2A stainless steel.

Âmbitos de aplicação

For cable entry into a housing with Scandinavian FL21 mounting cut-out, while simultaneously using the SKINTOP® MULTI or SKINTOP® CUBE multi-cable entry systems.

Can be used in dry, humid and oily environments.

Dados técnicos

Material:

Steel plate, powder-coated

Última atualização (26.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16





SKINTOP® MULTI Flange FL21

Stainless steel Sealing: NBR

Tipo de proteção: IP 66

Faixa de temperatura: -10°C to +70 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SKINTOP® MULTI Flange FL21

Código do ProdutoDescrição do Produto / TamanhoL x A do entalhePeça/emb.52220030Steel plate, powder-coated, RAL 7035113.0 x 36.0152220031Stainless steel, V2A113.0 x 36.01