

Cabos coaxiais RGB

Para PCs e estações de trabalho com CAD, visualização do processo. Instalação fixa ou aplicação de flexão contínua. Faixa de temperatura de -10 °C até +80 °C

Info

Cabo de conexão para monitores a cores



Vantagens

Baixa atenuação, o que contribui para grandes comprimentos de transmissão
Transmissão dos sinais coloridos vermelhos (R), verdes (G) e azuis (B)

Âmbitos de aplicação

Cabo de monitor a cores para computadores e estações de trabalho com CAD, visualização do processo

Para a instalação fixa em salas (RGB CY...x Kx 0,4/1,8)

Para aplicações altamente flexíveis em esteiras (porta-cabos) e componentes de máquinas em movimento contínuo (RGB-FD...x Kx 0,6L/2,4)

Projeto do produto

Condutor: fio de cobre estanhado

Dielétrico: poliolefina celular

Condutor externo: entrançado ou cobertura de cobre, estanhado

Elementos: vermelho, verde, azul- para RGB 5 x Kx 0,4/1,8 vermelho, verde, azul, branco, preto

Revestimento externo em PVC

Versão FD com revestimento externo em PUR

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000019

Descrição de Classe ETIM 5.0: Cabo coaxial

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000019

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo coaxial

Capacitância mútua:

60 nF/km

Raio de flexão mínimo:

15 x diâmetro externo

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Cabos coaxiais RGB

Impedância característica:

75 Ohm

Faixa de temperatura:

-10°C a +80°C

Flexão ocasional: -5°C até +70°C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.

Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Cabos coaxiais RGB

Código do Produto	Descrição do Produto	Diâmetro externo em mm	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
Instalação fixa				
0034245	RGB CY 3 x Kx 0,4/1,8 + 3 x 0,25	8	51	97
0034246	RGB DY 5 x Kx 0,4/1,8	9.7	60	132
Aplicações flexíveis e altamente flexíveis				
0034247	RGB-FD 3 x Kx 0,6L/2,4	10.8	29	100

Última atualização (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16