EPIC® DATA CAN M12T

Distribuidor paralelo M12 T para rede CAN/ DeviceNet/ S/A

Conector T M12 como distribuidor paralelo para DeviceNet e CANopen com design robusto (IP65/IP67)





DeviceNet CANopen

Componentes de automação complementares da LAPP

Tempo de montagem

Necessidade de espaço

Vantagens

Relação custo benefício, fiação mais eficiente das instalações fieldbus e instalaçõa sensor/ atuador
Space-saving due to compact dimensions.
Versão robusta

Características do produto

Para aplicações CANopen/DeviceNet
PWIS-free

Projeto do produto

distribuidor pralelo 5-pinos
Soquete M12 com conector M12 soquete M12

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002585 Descrição de Classe ETIM 5.0: Interface sensor-atuador passiva
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002585 Descrição da classe ETIM 6.0: Distribuidor sensor/atuador passivo
Material:	Contato: CuZn Superficie de contato: Ni/Au

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12T

	Portador de contato: TPU GF Serrilha: Zinco fundido, niquelado Corpo de pressão: TPU, retardante de chama, auto extinguível Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP65/IP67
Temperatura ambiente (operação):	Plug/socket -25°C to +90°C
Codificação:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corrente nominal em A:	4 A

Observação
DeviceNet é uma marca registrada da organização de usuários ODVA
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA CAN M12T

Código do Produto	Descrição do Produto	Número de pinos	Tensão nominal UN em V	Emb.
Distribuidor T				
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN	5	60	5

Última atualização (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.