

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - guarnição de conduíte para uso com SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Livre de halogênio



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Resistente a óleo



Excelente alívio de tensão



Robusto



Resistente a temperatura



Resistente a UV

Vantagens

Uso universal

Montagem rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (integrado helicoidalmente em conduites lisos)

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Características do produto

Proteção contra poeira
Proteção contra umidade
Garante uma elevada resistência à tração e proteção mecânica

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica
Colar sextavado com entrada do conduíte integrada

Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

| | |
|-----------------------|--|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para mangueira de plástico de proteção |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC001178 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção de plástico |
| Certificações: | IEC EN 61386-23 |
| Cor de fornecimento: | Preto, RAL 9005, resistente a UV Cinza, RAL 7001 |
| Material: | PA66 livre de halogênio |
| Tipo de proteção: | IP 65 conduítes com forma helicoidal IP 67 + IP 68 (2bar) com conduítes lisos |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +120°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MPC-M

| Código do Produto | Tamanho métrico | Abertura livre em mm | Adequado para SILVYN® SI | Adequado para SILVYN® SP/SP-PU | Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR | Peça/emb. |
|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| SILVYN® MPC-M preto | | | | | | |
| 55502460 | 16 x 1,5/1 | 9 | 11 x 14 | - | 12 | 10 |
| 55502461 | 16 x 1,5/2 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502462 | 20 x 1,5/1 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502463 | 20 x 1,5/2 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502464 | 25 x 1,5 | 19 | - | 22 x 27 | 25 | 10 |
| 55502465 | 32 x 1,5/1 | 24,5 | - | - | 30 | 10 |
| 55502469 | 32 x 1,5/2 | 24,5 | - | - | 32 | 10 |
| 55502466 | 40 x 1,5 | 33 | - | - | 40 | 2 |
| 55502467 | 50 x 1,5 | 39 | - | - | 50 | 2 |
| 55502468 | 63 x 1,5 | 48 | - | 49 x 56 | 63 | 1 |
| SILVYN® MPC-M cinza | | | | | | |
| 55502441 | 16 x 1,5/1 | 9 | 11 x 14 | - | 12 | 10 |
| 55502442 | 16 x 1,5/2 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502443 | 20 x 1,5/1 | 10,5 | 13 x 16 | 12 x 16 | 16 | 10 |
| 55502444 | 20 x 1,5/2 | 14,5 | - | 16 x 20 | 20 | 10 |
| 55502445 | 25 x 1,5 | 19 | - | 22 x 27 | 25 | 10 |
| 55502446 | 32 x 1,5/1 | 24,5 | - | - | 30 | 10 |
| 55502447 | 32 x 1,5/2 | 24,5 | - | - | 32 | 10 |
| 55502448 | 40 x 1,5 | 33 | - | - | 40 | 2 |
| 55502449 | 50 x 1,5 | 39 | - | - | 50 | 2 |
| 55502439 | 63 x 1,5 | 48 | - | 49 x 56 | 63 | 1 |

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16