

## SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M é uma guarnição de conduíte métrica roscada de aço inoxidável para instalação fixa



Resistente ao calor



Resistente ao frio



Resistente à corrosão



Resistência mecânica



Necessidade de espaço



Robusto

### Vantagens

Para aplicações fixas  
Elevada força de elasticidade  
Economiza espaço

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® SSU / SSUE  
Ambiente com estresse mecânico

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica  
Colar sextavado  
Porca do tampão

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LGEF-M

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Certificações:

IEC EN 61386-23

Material:

Latão, niquelado

Aço inoxidável AISI316

Tipo de proteção:

IP 40

Faixa de temperatura:

-100°C a +400°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® LGEF-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	SW wrench size mm	Comprimento total mm	Thread length mm	Adequado para SILVYN® SSU / SSUE	Peça/emb.
SILVYN®LGEF-M (Latão niquelado)						
55503168	12 x 1,5	13	21	7	10	10
55503169	16 x 1,5	17	23	10	12	10
55503170	16 x 1,5	20	25	10	16	10
55503171	20 x 1,5	22	25	10	16	10
55503172	20 x 1,5	24	26,3	10	20	10
55503173	25 x 1,5	29	29,5	10	25	10
55503174	32 x 1,5	36	36,8	13	32	2
55503175	40 x 1,5	48	39	14	40	2
55503176	50 x 1,5	58	42	15	50	1
55503177	63 x 1,5	70	50	18	63	1
55503178	75 x 1,5	84	60	20	75	1
SILVYN®LGEF-M (Stainless steel)						
55503200	12 x 1,5	14	21	7	10	1
55503201	16 x 1,5	19	23	10	12	1
55503202	16 x 1,5	19	25	10	16	1
55503203	20 x 1,5	24	26,3	10	20	1
55503204	25 x 1,5	29	29,5	10	25	1
55503205	32 x 1,5	38	36,8	13	32	1
55503206	40 x 1,5	48	39	14	40	1
55503207	50 x 1,5	58	42	15	50	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16