

SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P é um conduíte de metal de gancho único enrolado em forma de espiral com revestimento de PVC



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Protege contra líquidos
Resistente à tensão
Propriedades antiderrapantes acrescidas
Flexível
Suporta esforços mecânicos elevados

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Engenharia industrial
Indústria de automação
Sempre na presença de líquidos
Ambiente com estresse mecânico

Referências às normas / Aprovações

VDE
DIN 49012, cumpre com o design I de acordo com a DIN EN IEC 61386-23

Projeto do produto

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Revestimento em PVC

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® AS-P

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001179

Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal

Cor de fornecimento:

Cinza

Material:

conduíte interno: aço, galvanizado

Revestimento externo: PVC

Faixa de temperatura:

-25°C a +80°C

Temporariamente até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® AS-P

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Adequado para SILVYN® MSK-M	Adequado para SILVYN® US-M	Suitable for SILVYN®US	Emb. rolo (m)
SILVYN® AS-P							
64400010	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400020	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400030	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400040	19	15 x 19	52	-	-	13,5	50
64400050	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400060	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400070	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400080	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400090	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25
SILVYN® AS-P 10 M							
64400100	10	7 x 10	32	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10
64400110	14	10 x 14	40	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10
64400120	17	13 x 17	45	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10
64400130	19	15 x 19	52	-	-	13,5	10
64400140	21	17 x 21	58	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10
64400150	27	22 x 27	72	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10
64400160	36	29 x 36	98	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10
64400170	45	38 x 45	118	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10
64400180	56	49 x 56	140	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16