

SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - guarnição de conduíte de latão niquelado com blindagem EMC, protetor da fiação do cabo integrado

Info

Peça de união de conduítes com a inovadora solução BRUSH
Otimizado, 360° de tela de contato de baixa resistência



Escala de aperto mais ampla



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Prensa-cabos SKINTOP® integrado



Interferência de sinais

Vantagens

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MSK-M BRUSH

Fácil instalação
Contato de proteção mais rápido e fácil
Excelente proteção do conduto e do cabo
Máxima selagem do cabo
Escala de aperto mais ampla

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Engenharia industrial
Indústria pesada
Em ambientes críticos EMC

Características do produto

Combinação de SILVYN® e SKINTOP®

Observação

Para acessórios apropriados ver os acessórios métricos SKINTOP®

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material:

Tipo base:

Corpo: latão niquelado

Vedação do prensa-cabo: CR/NBR

Vedação do tubo: TPE

Escova EMC: latão

Tipo de proteção:

Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P

Faixa de temperatura:

-30°C até +100°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® MSK-M BRUSH

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	Abertura livre em mm	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
SILVYN® MSK-M BRUSH para SILVYN® AS					
55506020	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506021	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506022	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506023	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506024	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1
SILVYN®MSK-M BRUSH para SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU					
55506025	25 x 1,5	9.0 - 17.0	14,5	21	10
55506026	32 x 1,5	11.0 - 21.0	19,5	27	1
55506027	40 x 1,5	19.0 - 28.0	26,5	36	1
55506028	50 x 1,5	27.0 - 35.0	36	45	1
55506029	63 x 1,5	34.0 - 45.0	45,5	56	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16