

SILVYN® COMPACT PG

Prensa-cabos de latão niquelado com dimensões compactas em diferentes versões

SILVYN® COMPACT PG - guarnição de conduíte de latão niquelado com superfície polida que oferece proteção IP67

Info

Space-saving due to compact dimensions.



Œ₩



Resistência mecânica



Baixo peso



Necessidade de espaço



Robusto



Resistente a temperatura

Vantagens

Aplicaçãp com economia de espaço Para elevado esforço mecânico Elevada força de elasticidade Resistente à corrosão

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor Adequado para SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX Construção de máquinas Aplicações em ferrovias

Última atualização (24.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® COMPACT PG

Projeto do produto

Rosca de conexão PG Colar sextavado Luva rosqueada Porca do tampão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a

mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001180

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para

mangueira de proteção metálica

Referências às normas / Aprovações: UL 514B

Material: Corpo: latão niquelado

Anel de vedação: poliamida

O-Ring: NBR

Tipo de proteção: IP 67

Faixa de temperatura: -45°C até +105°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® COMPACT PG

Código do Produto	Tamanho PG	Adequado para SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Adequado para SILVYN® HIPROJACKET	Peça/emb.
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2