

## SILVYN® FCE-M

Prensa-cabos de latão niquelado com dimensões compactas em diferentes versões

### Info

Space-saving due to compact dimensions.



### Vantagens

- Alta capacidade de carga mecânica
- Elevada força de elasticidade
- Aplicação com economia de espaço
- Resistente à corrosão

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FCE-V0  
SILVYN® FCE-LFH

### Projeto do produto

- Rosca de conexão métrica
- Colar sextavado
- Luva rosqueada
- Porca do tampão

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180  
ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001180  
Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica

Material:

**SILVYN®**  
**FCE COMPACT**  
Peças de metal: latão niquelado  
Vedações: NBR  
**SILVYN®**  
**FCE-F, FCE-S**

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FCE-M**

Tipo de proteção:

Latão niquelado

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Faixa de temperatura:

SILVYN® FCE COMPACT:

-45 °C a +105 °C

SILVYN® FCE-F, FCE-S:

-55 °C a +260 °C

**Observação**

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FCE-M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Adequado para SILVYN® FCE	Peça/emb.
<b>SILVYN® FCE COMPACT M</b>			
55503624	12 x 1,5	13	10
55503625	16 x 1,5	16	10
55503626	20 x 1,5	16	10
55503627	20 x 1,5	20	10
55503628	25 x 1,5	25	5
61803855	32 x 1,5	32	5
61803856	40 x 1,5	40	2
<b>SILVYN® FCE COMPACT 90° M</b>			
61803860	16 x 1,5	16	10
61803861	20 x 1,5	16	10
61803862	20 x 1,5	20	10
61803863	25 x 1,5	25	5
61803864	32 x 1,5	32	5
<b>SILVYN® FCE-F M</b>			
55503600	10 x 1,0	10	10
55503601	12 x 1,5	10	10
55503602	12 x 1,5	13	10
55503603	16 x 1,5	13	10
55503604	16 x 1,5	16	10
55503605	20 x 1,5	16	10
55503606	20 x 1,5	20	10
55503607	25 x 1,5	25	5
55503608	32 x 1,5	32	5
55503609	40 x 1,5	40	2
55503610	50 x 1,5	50	2
55503611	63 x 1,5	50	2
<b>SILVYN® FCE-S M</b>			
55503612	10 x 1,0	10	10
55503613	12 x 1,5	10	10
55503614	12 x 1,5	13	10
55503615	16 x 1,5	13	10
55503616	16 x 1,5	16	10
55503617	20 x 1,5	16	10
55503618	20 x 1,5	20	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16



## SILVYN® FCE-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Adequado para SILVYN® FCE	Peça/emb.
55503619	25 x 1,5	25	5
55503620	32 x 1,5	32	5
55503621	40 x 1,5	40	2
55503622	50 x 1,5	50	2
55503623	63 x 1,5	50	2

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**SILVYN® FCE-M**

