

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - guarnição de conduíte de latão niquelado para SILVYN® HIPROJACKET

### Info

Encaixe adequado para uso com SILVYN®HIPROJACKET



Resistência mecânica



Robusto



Resistente a temperatura

### Vantagens

Elevada força de elasticidade

Para elevado esforço mecânico

Ângulos de 45° e 90° permitem uma montagem perfeita

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor

SILVYN® HIPROJACKET

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica/PG

Colar sextavado reto / semi-ângulo/ ângulo

Luva rosqueada

Porca do tampão

### Observação

Sem os componentes plásticos, é possível atingir um intervalo de temperatura maior

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HIPROJACKET AMG

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Conexão por parafuso para a mangueira de proteção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001180 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira de proteção metálica
Sob pedido:	Rosca de conexão NPT
Material:	Corpo: latão Nickelado Anel de aperto: latão nickelado O-ring: NBR
Tipo de proteção:	IP 54 IP 67 se SILVYN®HIPROSILTAPE também é utilizado
Faixa de temperatura:	-45°C até +105°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® HIPROJACKET AMG**

Código do Produto	Tamanho métrico	Tamanho PG	Peça/emb.
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG M</b>			
55503516	16 x 1,5	-	50
55503517	20 x 1,5	-	50
55503518	25 x 1,5	-	25
55503519	32 x 1,5	-	10
55503520	40 x 1,5	-	5
55503521	50 x 1,5	-	5
55503522	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M</b>			
55503523	16 x 1,5	-	50
55503524	20 x 1,5	-	50
55503525	25 x 1,5	-	25
55503526	32 x 1,5	-	10
55503527	40 x 1,5	-	5
55503528	50 x 1,5	-	5
55503529	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M</b>			
55503530	16 x 1,5	-	50
55503531	20 x 1,5	-	50
55503532	25 x 1,5	-	25
55503533	32 x 1,5	-	10
55503534	40 x 1,5	-	5
55503535	50 x 1,5	-	5
55503536	63 x 1,5	-	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG PG</b>			
55503537	-	9	50
55503538	-	11	50
55503539	-	13,5	50
55503540	-	16	50
55503541	-	21	25
55503542	-	29	10
55503543	-	36	5
55503544	-	42	5
55503499	-	48	4
<b>SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG</b>			

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16



## SILVYN® HIPROJACKET AMG

Código do Produto	Tamanho métrico	Tamanho PG	Peça/emb.
55503500	-	11	50
55503501	-	13,5	50
55503502	-	16	50
55503503	-	21	25
55503504	-	29	10
55503505	-	36	5
55503506	-	42	5
55503507	-	48	4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG			
55503508	-	11	50
55503509	-	13,5	50
55503510	-	16	50
55503511	-	21	25
55503512	-	29	10
55503513	-	36	5
55503514	-	42	5
55503515	-	48	4

Última atualização (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16