

SILVYN® FG

Conduíte de metal SILVYN® FG com revestimento em PVC branco para uso certificado na indústria alimentícia e de bebidas

Info

Especial para a indústria de alimentos e bebidas



Alimento e Bebidas



Boa resistência química



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Revestimento externo testado pela FDA
Fácil de limpar graças à superfície branca e lisa
Protege contra líquidos
Resistente à tensão
Propriedades antiderrapantes acrescidas

Âmbitos de aplicação

Indústria de alimentos e bebidas, especialmente para a produção e o processamento de derivados do leite e da carne
Máquinas para embalar alimentos
Indústria farmacêutica
Construção de máquinas
Engenharia industrial

Última atualização (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Características do produto

Flexível
Resistente à pressão
Resistente a impactos
Resistente à tensão

Referências às normas / Aprovações

Certificado de acordo com FDA CFR 21 e NSF 51 (norma para os EUA)

Projeto do produto

Conduíte protetor de metal em espiral com perfil duro
Cobertura externa de plástico especial autorizada pela FDA

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Mangueira de protecção metálica
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001179 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira de proteção de metal
Cor de fornecimento:	Branco Azul
Material:	Interior do tubo em tira espiralada de aço galvanizado, com revestimento de plástico especial
Faixa de temperatura:	-20°C até +60°C Temporariamente +80°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FG

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FG branco				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG azul				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Última atualização (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16