

## SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - guarnição de conduíte para SILVYN® HCC



Resistente a UV

### Vantagens

Desmontagem fácil  
Resistente à tensão  
Selagem

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® HCC

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica  
Corpo base com vedação e anel de aperto  
Porca do tampão

### Observação

Resistente a radiação UV e intempéries

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA6

Tipo de proteção:

IP 65

Faixa de temperatura:

-25 °C a +100 °C

## SILVYN® HG-M

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® HG-M

Código do Produto	Descrição do Produto	Comprimento total mm	Thread length mm	Adequado para SILVYN® HCC	Peça/emb.
55501650	40 x 1,5	53	15	40	20
55501660	50 x 1,5	57,4	15	50	16
55501670	63 x 1,5	74	20	63	8

Última atualização (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16