

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M - guarnição de conduíte métrica roscada angular

### Info

Extremamente econômico

O ângulo de 90° permite uma instalação fácil

Embalagem pequena



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Necessidade de espaço



Resistente a temperatura

### Vantagens

Montagem rápida

Fácil montagem

Prensa-cabos econômico

Sem partes que se possam perder

Novo design economizador de espaço

### Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas

Fabricação de Cabine de controle

Aplicações móveis

Aplicações com exigência de espaço reduzido

Instalação em edifícios

## SILVYN® FLEXILOK 90° M

### Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries  
Design estreito de peça única  
Livre de halogênio e cádmio

### Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

### Projeto do produto

Rosca de conexão métrica  
Ângulo de 90°  
Sistema de aperto especial

### Observação

A desmontagem é realizada com uma chave de fenda  
PG threaded versions are to be found in the online catalogue

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Referências às normas / Aprovações:	IEC EN 61386-23
Cor de fornecimento:	Cinza (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA66 livre de halogênio
Tipo de proteção:	IP 66
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**SILVYN® FLEXILOK 90° M**

Código do Produto	Tamanho métrico	Thread length mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Apropriado para conduíte com Ø ext. mm	Peça/emb.
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M preto</b>					
68100100	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100105	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100106	20 x 1,5	13	FPAS 20	20	10
68100110	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100114	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
68100115	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100119	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
68100120	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10
<b>SILVYN® FLEXILOK 90° M cinza</b>					
68100125	16 x 1,5	12	FPAS 16	15,8	10
68100130	20 x 1,5	13	FPAS 16	15,8	10
68100131	20 x 1,5	13	FPAS 20	20	10
68100135	20 x 1,5	13	FPAS 21	21,2	10
68100139	25 x 1,5	15	FPAS 25	25	10
68100140	25 x 1,5	15	FPAS 28	28,5	10
68100144	32 x 1,5	16	FPAS 32	32	10
68100145	32 x 1,5	16	FPAS 34	34,5	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16