

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - guarnição de conduíte para SILVYN® FPAS



Livre de halogênio



Proteção máxima contra vibrações



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Montagem rápida
Resistente à tensão
Selagem
Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPAS
Aplicações com fortes vibrações

Características do produto

Em cor preta, resistente a raios UV e intempéries
A desmontagem é realizada com uma chave de fenda

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG-M

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Upper part with integrated all-round toothing

Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Certificações:

IEC EN 61386-23

Cor de fornecimento:

Cinzento (RAL 7031)

Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV

Material:

PA66

livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 66

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® FPAG-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAG-M preto				
55506305	12 x 1,5	10	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13	10
55506325	16 x 1,5	15.8	16	10
55506335	20 x 1,5	15.8	16	10
55507055	20 x 1,5	18.5	18	10
55506346	20 x 1,5	20.0	20	10
55506345	20 x 1,5	21.2	21	10
55506357	25 x 1,5	25.0	25	10
55506355	25 x 1,5	28.5	28	10
55506365	32 x 1,5	34.5	34	10
55506375	40 x 1,5	42.5	42	2
55506385	50 x 1,5	42.5	42	2
55506395	50 x 1,5	54.5	54	2
55506405	63 x 1,5	54.5	54	2
55506475	63 x 1,5	67.2	67	2
SILVYN® FPAG-M cinza				
55506300	12 x 1,5	10	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13	10
55506320	16 x 1,5	15.8	16	10
55506330	20 x 1,5	15.8	16	10
55507050	20 x 1,5	18.5	18	10
55506341	20 x 1,5	20.0	20	10
55506340	20 x 1,5	21.2	21	10
55506351	25 x 1,5	25.0	25	10
55506350	25 x 1,5	28.5	28	10
55506360	32 x 1,5	34.5	34	10
55506370	40 x 1,5	42.5	42	2
55506380	50 x 1,5	42.5	42	2
55506390	50 x 1,5	54.5	54	2
55506400	63 x 1,5	54.5	54	2
55506470	63 x 1,5	67.2	67	2

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16