SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS é um conduíte ondulado paralelo, oferece a melhor proteção doo cabo juntamente com seus acessórios versáteis



Boa resistência química

Retardante de chama

Livre de halogênio

Resistente a temperatura

A prova d'água

Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Dimensionalmente estável
Flexível
Retardante de chama e auto extinguível de acordo com a especificação UL 94V-2
Propriedades antiderrapantes acrescidas
Resistente a impactos

Âmbitos de aplicação

Construção de máquinas
Engenharia industrial
Aplicações em ferrovias/construção de veículos
Aplicações móveis
Uso em ambientes internos e externos

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Características do produto
Livre de halogênio e cádmio
Resistente a desgaste
Altamente resistente a óleo, gasolina e outros produtos químicos
Por norma, com baixo risco de incêndio

Referências às normas / Aprovações
NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto
conduíte de poliamida de perfil ondulado 6

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Corrugated plastic hose
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001175 Descrição da classe ETIM 6.0: Mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23
Sob pedido:	disponível em PA 12
Cor de fornecimento:	Cinzento (RAL 7031) Preto (RAL 9005), resistente aos raios UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Faixa de temperatura:	-40 °C até +120 °C estático -20 °C até +100 °C dinâmico

Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAS

Código do Produto	Tamanho nominal	DI x DE mm	Raio de flexão mm	Emb. rolo (m)
SILVYN® FPAS preto				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS cinza				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.