

## SILVYN® FPAX P

SILVYN® FPAX P - plugue para peça T/Y



### Vantagens

Plugue de retenção para o sistema SILVYN®FPAX T/Y

### Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor  
SILVYN® FPAS

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC001172

Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001172

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA66  
livre de halogênio  
Polyester Elastomer

Tipo de proteção:

IP66  
IP67  
IP68 (2 bar)  
IP69

Faixa de temperatura:

-50°C até +135°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## SILVYN® FPAX P

Código do Produto	Tamanho nominal	Adequado para SILVYN®FPAX T/Y	Peça/emb.
SILVYN® FPAX P			
55507370	16	16	5
55507371	21	21	5
55507372	28	28	5
55507373	34	34	3

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16